


KF0010
KeyFinder mit 6 Sensoren




Bedienungsanleitung

Einführung

Dieser kabellose Finder hilft Ihnen, verlorene Schlüssel, Fernbedienungen, Handtaschen, Brillen, Gehstöcke und andere leicht zu verlegende Gegenstände schnell wiederzufinden. Ein einziger Druck auf die farbcodierte Taste genügt und ein Piepton sowie Blinksignale führen Sie direkt zum Fundort. Dieser kabellose Finder mit Standfuß ist auch ein schönes Dekorationsobjekt für Ihr Zuhause. Die Fernbedienung ist abnehmbar und kann zum Auffinden verlorener Gegenstände mitgenommen werden.

Produktdarstellung



Batterieinstallation


Fernbedienung

Befolgen Sie die folgenden Schritte, um die Batterien in die Fernbedienung einzulegen

1. Entfernen Sie die Batterieabdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung
2. Legen Sie die Batterien entsprechend den (+) und (-) Markierungen im Batteriefach ein
3. Schließen Sie den Batteriedeckel

Empfänger

1. Öffnen Sie das äußere Gehäuse mit dem mitgelieferten Öffnungswerkzeug
2. Tauschen Sie die CR2032-Batterie aus. Achten Sie dabei auf die Polarität der Batterie
3. Schließen Sie die äußere Hülle



Warnung

- Alte und neue Batterien dürfen nicht zusammen verwendet werden
- Alkali-, Standard- (Kohle-Zink-) und wiederaufladbare Batterien dürfen nicht gemischt werden



Schützen Sie die Umwelt und beachten Sie die Gesetze. Bitte entsorgen Sie die alte Batterie sachgemäß. Werfen Sie sie niemals in den Hausmüll.

Anleitung zur Verwendung

1. Befestigen Sie die farbcodierten Empfänger mit den Schlüsselringen oder doppelseitigem Klebeband an Ihren häufig gesuchten Gegenständen
2. Drücken Sie die entsprechende farbcodierte Taste auf der Fernbedienung und lassen Sie sie wieder los
3. Befindet sich der Empfänger in Reichweite, ertönt ein Piepton und gleichzeitig blinkt die LED-Anzeige
4. Wenn kein Piepton zu hören ist, wechseln Sie Ihren Standort oder verwenden Sie neue Batterien und drücken Sie den Knopf erneut

Spezifikation

Sender

1	Betriebsfrequenz	433,92 MHz
2	Betriebsspannungsbereich	2,4 V – 3,6 V
3	Standby-Strom	≤ 1 uA
4	Laufender Betrieb	≤ 20 mA
5	Ausgangsleistung	≤ 10 DBm
6	Maximale Anzahl Empfänger	6
7	Betriebsanzeige	Rote LED
8	Lebensdauer der Tasten	100.000
9	Betriebstemperatur	0°C - 45°C
10	Lagertemperatur	-10°C – 60°C
11	Batterie	CR2032, 3V
12	Abmessungen (H x B x T)	105 x 36 x 12 mm

Empfänger

1	Mittlere Betriebsfrequenz	433,92 MHz
2	Empfängerkanalabstand	10 MHz
3	Empfängerempfindlichkeit	-90 DBm
4	Laufender Betrieb	≤ 2 mA
S	Standby-Strom	55 UA (Durchschnitt)
6	Betriebsanzeige	Rote, blinkende LED und Summer
7	Dezibelwert	> 85 dB
8	Batterie	CR2032, 3V
9	Betriebstemperatur	0°C - 45°C
10	Lagertemperatur	-10°C – 60°C
11	Abmessungen (H x B x T)	48 x 33 x 6,9 mm

CE-Anforderungen

- Einfache EU-Konformitätserklärung
Henan Eshow Electronic Commerce Co.,Ltd erklärt, dass der Funkgerätetyp den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der RED-Richtlinie 2014/53/EU, der ROHS-Richtlinie 2011/65/EU und der WEEE-Richtlinie 2012/19/EU entspricht; der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: www.retekess.com
- Entsorgung
Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Ihrem Produkt, in Ihren Unterlagen oder auf Ihrer Verpackung erinnert Sie daran, dass in der Europäischen Union alle Elektro- und Elektronikgeräte, Batterien und Akkumulatoren (wiederaufladbare Batterien) am Ende ihrer Nutzungsdauer an dafür vorgesehenen Sammelstellen abgegeben werden müssen. Entsorgen Sie diese Produkte nicht im Hausmüll. Beachten Sie die in Ihrer Region geltenden Vorschriften zur Entsorgung

FCC-Anforderungen

- Dieses Gerät wurde geprüft und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in Wohngebieten gewährleisten

IC-Anforderungen

- Dieses Gerät enthält lizenzfreie Sender/Empfänger, die den lizenzfreien RSS-Standards von Innovation, Science and Economic Development Canada entsprechen

HF-Warnhinweise

- Das Gerät wurde hinsichtlich der allgemeinen Anforderungen an die HF-Exposition geprüft. Es kann uneingeschränkt im tragbaren Einsatz verwendet werden.

Weitere Warnungen

- Erstickungsgefahr vermeiden
- Enthält Kleinteile. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

Vertrieb durch



Blinden Hilfsmittel Vertrieb Dresden

Tannenstrasse 2
01099 Dresden
Tel. 0351 404 57 75
info@bhvd.de
www.bhvd.de